

## IVM 100/36-3 OSS

3-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 100/36-3 Oss für feine und grobe Feststoffe. Mit elektronischer Überfüllsicherung für Feststoffe und Stäube.



Bestell-Nr.

9.989-952.0

- Überfüllsicherung für Feststoffe
- Antistatische Ausstattung
- Edelstahl

### Technische Daten

|                          |             |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code                 |             | 4054278943930           |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s / m³/h  | 222 / 799               |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Behälterinhalt           | l           | 100                     |
| Behältermaterial         |             | Edelstahl               |
| Aufnahmeleistung         | kW          | 3,6                     |
| Aufnahmetyp              |             | Elektrisch              |
| Filterfläche             | m²          | 2,2                     |
| Anschlussnennweite       |             | DN 70                   |
| Zubehöرنennweite         |             | DN 50 / DN 40           |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 79                      |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 76                      |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 78                      |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 1020 × 680 × 1720       |

### Ausstattung

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Filter                         | Sternfilter       |
| Zubehör im Lieferumfang        | nein              |
| Autom. Füllzustandsabschaltung | ■                 |
| Behälterentleerung             | Absetzfahrgestell |

■ Im Lieferumfang enthalten.

**Überfüllsicherung für Feststoffe**

- Verhindert zuverlässig eine Überfüllung des Sammelbehälters.
- Schaltet das Gerät bei vollem Sammelbehälter automatisch ab.

**Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet**


- Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.

**Manuelle IVM-Filterabreinigung**

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.

## ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS


### 9.989-952.0



|                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTER</b>                                             |    |             |                                                                                                           |                          |
| <b>Taschen- /Sternfilter</b>                              |    |             |                                                                                                           |                          |
| Sternfilter PE M 2,2 m²                                   | 1  | 6.907-611.0 | Sternfilter der Staubklasse M, antistatisch, mit 448 mm Durchmesser und 2,2 m² Filterfläche, Farbe: weiß. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>               |    |             |                                                                                                           |                          |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>                    |    |             |                                                                                                           |                          |
| Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40                     | 2  | 9.989-893.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50                     | 3  | 9.989-712.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40                     | 4  | 9.989-713.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verteiler</b>                                          |    |             |                                                                                                           |                          |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50              | 5  | 9.989-894.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40              | 6  | 9.989-895.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                          |    |             |                                                                                                           |                          |
| <b>PVC-Schläuche</b>                                      |    |             |                                                                                                           |                          |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 7  | 9.989-962.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m | 8  | 9.989-963.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m | 9  | 9.989-964.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m | 10 | 9.989-965.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                      |    |             |                                                                                                           |                          |
| Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 11 | 9.989-982.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 5 m                                     | 12 | 9.989-983.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m                                     | 13 | 9.989-984.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                                     | 14 | 9.989-985.0 |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                   |    |             |              |                          |
| Schlauch Montagesets                        |    |             |              |                          |
| Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40 | 15 | 9.989-986.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50 | 16 | 9.989-987.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| PU-Schläuche                                |    |             |              |                          |
| Schlauch PU DN40 3 m                        | 17 | 9.989-966.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m                        | 18 | 9.989-967.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m                        | 19 | 9.989-968.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                        | 20 | 9.989-969.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 3 m                    | 21 | 9.989-970.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 5 m                    | 22 | 9.989-971.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 15 m                   | 23 | 9.989-972.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 3 m                    | 24 | 9.989-973.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 5 m                    | 25 | 9.989-974.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 15 m                   | 26 | 9.989-975.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU-Schläuche                             |    |             |              |                          |
| Schlauch ME DN40 3 m                        | 27 | 9.989-976.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN40 5 m                        | 28 | 9.989-977.0 |              | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0



|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                            |    |             |              |                          |
| ME-PU-Schläuche                                      |    |             |              |                          |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m                 | 29 | 9.989-978.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 3 m                                 | 30 | 9.989-979.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 5 m                                 | 31 | 9.989-980.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m                 | 32 | 9.989-981.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| HANDGRIFFE                                           |    |             |              |                          |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40 | 33 | 9.989-896.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50 | 34 | 9.989-897.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40  | 35 | 9.989-898.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50  | 36 | 9.989-899.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon DN-F40                              | 37 | 9.989-916.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon DN-F50                              | 38 | 9.989-917.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F40                         | 39 | 9.989-918.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F50                         | 40 | 9.989-919.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE                                            |    |             |              |                          |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40          | 41 | 9.989-912.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50          | 42 | 9.989-913.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0



|                                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| SAUGROHRE                                          |    |             |              |                          |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch             | 43 | 9.989-920.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch             | 44 | 9.989-921.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm | 45 | 9.989-928.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm | 46 | 9.989-929.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm | 47 | 9.989-930.0 |              | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 48 | 9.989-931.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm | 49 | 9.989-932.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm | 50 | 9.989-933.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| DÜSEN                                              |    |             |              |                          |
| Standarddüsen                                      |    |             |              |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau               | 51 | 9.989-835.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün               | 52 | 9.989-836.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot                | 53 | 9.989-837.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent        | 54 | 9.989-838.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß               | 55 | 9.989-839.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb               | 56 | 9.989-840.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| DÜSEN                                             |    |             |              |                          |
| Standarddüsen                                     |    |             |              |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau              | 57 | 9.989-841.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün              | 58 | 9.989-842.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot               | 59 | 9.989-843.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent       | 60 | 9.989-844.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß              | 61 | 9.989-845.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb              | 62 | 9.989-846.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen                                        |    |             |              |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau          | 63 | 9.989-861.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau          | 64 | 9.989-862.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün          | 65 | 9.989-863.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün                | 66 | 9.989-864.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot          | 67 | 9.989-865.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot          | 68 | 9.989-866.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent | 69 | 9.989-867.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent  | 70 | 9.989-868.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0



|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| DÜSEN                                            |    |             |              |                          |
| Bodendüsen                                       |    |             |              |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß        | 71 | 9.989-869.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß        | 72 | 9.989-870.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb        | 73 | 9.989-871.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb        | 74 | 9.989-872.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40             | 75 | 9.989-914.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50             | 76 | 9.989-915.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40                | 77 | 9.989-934.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50                | 78 | 9.989-935.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40                | 79 | 9.989-936.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50                | 80 | 9.989-937.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen biegsam                               |    |             |              |                          |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent | 81 | 9.989-847.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent | 82 | 9.989-848.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüsen                                     |    |             |              |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau              | 83 | 9.989-849.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau              | 84 | 9.989-850.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0



|                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| DÜSEN                                      |    |             |              |                          |
| Flächendüsen                               |    |             |              |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 85 | 9.989-851.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 86 | 9.989-852.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 87 | 9.989-853.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 88 | 9.989-854.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 89 | 9.989-855.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 90 | 9.989-856.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 91 | 9.989-857.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 92 | 9.989-858.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 93 | 9.989-859.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 94 | 9.989-860.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN                                    |    |             |              |                          |
| Pinselfürsten                              |    |             |              |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau       | 95 | 9.989-873.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau       | 96 | 9.989-874.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün       | 97 | 9.989-875.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün       | 98 | 9.989-876.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS  
9.989-952.0



|                                      |     | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------------|
| BÜRSTEN                              |     |             |              |                          |
| Pinselfürsten                        |     |             |              |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot  | 99  | 9.989-877.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot  | 100 | 9.989-878.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß | 101 | 9.989-879.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß | 102 | 9.989-880.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb | 103 | 9.989-881.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb | 104 | 9.989-882.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürsten                      |     |             |              |                          |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40       | 105 | 9.989-922.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40       | 106 | 9.989-923.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50       | 107 | 9.989-925.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50       | 108 | 9.989-926.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| ZUBEHÖR SETS                         |     |             |              |                          |
| Feststoffe / Stäube                  |     |             |              |                          |
| Standard Kit Backofenreinigung DN50  | 109 | 9.989-938.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Backofenreinigung DN40  | 110 | 9.989-939.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Lebensmittel DN40       | 111 | 9.989-940.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Lebensmittel DN50       | 112 | 9.989-941.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 100/36-3 OSS

9.989-952.0



|                                     |     | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|-------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------------|
| ZUBEHÖR SETS                        |     |             |              |                          |
| Feststoffe / Stäube                 |     |             |              |                          |
| Standard Kit Überkopfreinigung DN40 | 113 | 9.989-942.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Überkopfreinigung DN50 | 114 | 9.989-943.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.